

# Vaina para Acceso Ureteral

## Estándar

La funda de acceso ureteral está indicada para su uso en procedimientos endoscópicos, para facilitar el paso de instrumentos urológicos y para la inyección de líquidos en el tracto urinario.

Hecho de Poliuretano  
 Tecoflex® EE.UU.  
 Dilatador: PEBAX

Proporciona **dilatación ureteal** y un **canal de trabajo continuo** para la introducción de endoscopios e instrumentos durante procedimientos para el acceso ureteral.



| Art. No.         | Diámetro Interno de la Funda |       | Logitud de la Funda<br>cm |
|------------------|------------------------------|-------|---------------------------|
|                  | Tamaño (Fr/CH)               | = mm  |                           |
| <b>UAS 10-13</b> | 10                           | = 3.3 | 13                        |
| <b>UAS 10-20</b> | 10                           | = 3.3 | 20                        |
| <b>UAS 10-28</b> | 10                           | = 3.3 | 28                        |
| <b>UAS 10-30</b> | 10                           | = 3.3 | 30                        |
| <b>UAS 10-35</b> | 10                           | = 3.3 | 35                        |
| <b>UAS 10-45</b> | 10                           | = 3.3 | 45                        |
| <b>UAS 12-13</b> | 12                           | = 4   | 13                        |
| <b>UAS 12-20</b> | 12                           | = 4   | 20                        |
| <b>UAS 12-28</b> | 12                           | = 4   | 28                        |
| <b>UAS 12-30</b> | 12                           | = 4   | 30                        |
| <b>UAS 12-35</b> | 12                           | = 4   | 35                        |
| <b>UAS 12-45</b> | 12                           | = 4   | 45                        |
| <b>UAS 14-13</b> | 14                           | = 4.7 | 13                        |
| <b>UAS 14-20</b> | 14                           | = 4.7 | 20                        |
| <b>UAS 14-28</b> | 14                           | = 4.7 | 28                        |
| <b>UAS 14-30</b> | 14                           | = 4.7 | 30                        |
| <b>UAS 14-35</b> | 14                           | = 4.7 | 35                        |
| <b>UAS 14-45</b> | 14                           | = 4.7 | 45                        |